



SPN080

Výměnný modul svodiče T1+T2, limp 25 kA (10/350) pro SPN8xxx

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Impulsní proud blesku limp (10/350 μ s) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	25 kA
--	-------

Konfigurace sítě

Typ sítě	TT TN
----------	----------

Vybavení

Se vzdáleným signalizačním kontaktem	Ne
--------------------------------------	----

Normy

Třída požadavků IEC 61643	T1 T2
---------------------------	----------

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Elektrický proud

Maximální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	25 kA
--	-------

Podmínky použití

Provozní teplota	-40 - 60 °C
------------------	-------------

Rozměry

Výška	46,6 mm
Šířka	35,5 mm
Hloubka	59,4 mm

Ovládací prvky a indikátory

Kontrolka	Optický
-----------	---------