



MZ522N

**Contacteur auxiliaire face av disj moteur 1F**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	1 A
-------------------------	-----

**Connectivité**

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

**Capacité**

Nombre de modules	0
-------------------	---

**Raccordement**

Type de contact	1NO
Section de raccordement en câble souple	2.5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	2.5 mm <sup>2</sup>

**Tension**

Tension nominale d'isolement Ui	690 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	4000 V
Type de tension d'alimentation	AC

**Fréquence**

Fréquence	40 - 60 Hz
-----------	------------

**Endurance**

Endurance mécanique nombre de manœuvres	100000
---	--------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25 - 55 °C
------------------------	-------------

**Endurance**

Endurance électrique en nombre de cycles	100000
--	--------

**Conditions d'utilisation**

Température de stockage/transport	-25 - 80 °C
-----------------------------------	-------------

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	0,01 W
-----------------------------------	--------

**Dimensions**

Largeur	9 mm
Profondeur	68 mm

**Equipement**

Nombre de contacts inverseurs	0
Nombre de contacts à ouverture	0

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui