



MZ522N

Contacteur auxiliaire face av disj moteur 1F

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	1 A
-------------------------	-----

Connectivité

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------

Capacité

Nombre de modules	0
-------------------	---

Raccordement

Type de contact	1NO
Section de raccordement en câble souple	2.5 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	2.5 mm ²

Tension

Tension nominale d'isolement Ui	690 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	4000 V
Type de tension d'alimentation	AC

Fréquence

Fréquence	40 - 60 Hz
-----------	------------

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	100000
---	--------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 55 °C
------------------------	-------------

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	100000
--	--------

Conditions d'utilisation

Température de stockage/transport	-25 - 80 °C
-----------------------------------	-------------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0,01 W
-----------------------------------	--------

Dimensions

Largeur	9 mm
Profondeur	68 mm

Équipement

Nombre de contacts inverseurs	0
Nombre de contacts à ouverture	0

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------