



MZ522N

Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek voor motorbeveiligingsschakelaars MMxxxN-serie

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	1 A
-----------------	-----

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Capaciteit

Aantal modules	0
----------------	---

Aansluiting

Soort contact	1 maak
Doorsnede soepele geleider	2.5 mm ²
Doorsnede stijve geleider	2.5 mm ²

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	690 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V
Type voeding	AC

Frequentie

Frequentie	40 - 60 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	100000
Elektrische levensduur in aantal cycli	100000

Gebruiksvoorwaarden

Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 80 °C
-------------------------------	-------------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	0,01 W
----------------------------------	--------

Afmetingen

Breedte	9 mm
Diepte	68 mm

Uitrusting

Aantal wisselcontacten	0
Aantal verbreekcontacten	0

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja