



MZ522N

Contacteur auxiliaire face av disj moteur 1F

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

1 A

Connectivité

Type de connection / prise

Borne à vis

Capacité

Nombre de modules

0

Raccordement

Type de contact

1NO

Section de raccordement en câble souple

2.5 mm²

Section de raccordement en câble rigide

2.5 mm²

Tension

Tension assignée d'isolement

690 V

Tension assignée de tenue aux chocs

4000 V

Type de tension d'alimentation

AC

Fréquence

Fréquence

40 - 60 Hz

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres

100000

Conditions d'utilisation

Température de service

-25 - 55 °C

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles

100000

Conditions d'utilisation

Température de stockage/transport

-25 - 80 °C

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

0.01 W

Dimensions

Largeur

9 mm

Profondeur

68 mm

Equipement

Nombre de contacts inverseurs

0

Nombre de contacts NF

0

Sécurité

Indice de protection IP

IP20