



MZ522N

**Contatto Aux. Segnalazione Guasto Per Salvam. 1 Na 3,5 A 230 V Ac 0.5 M. Din**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale	1 A
-------------------	-----

**Connettività**

Tipo di connessione	Terminale a vite
---------------------	------------------

**Numero di moduli**

Numero di moduli	0
------------------	---

**Connessione**

Tipo di contatto	1NO
------------------	-----

Sezione conduttore flessibile	2,5 mm <sup>2</sup>
-------------------------------	---------------------

Sezione conduttore rigido	2,5 mm <sup>2</sup>
---------------------------	---------------------

**Condizioni di impiego**

Tensione di isolamento nominale Ui	690 V
------------------------------------	-------

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	4000 V
--	--------

Tipo di tensione di alimentazione	AC
-----------------------------------	----

**Frequenza**

Frequenza	40 - 60 Hz
-----------	------------

**Durata**

Numero di manovre	100000
-------------------	--------

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-25 - 55 °C
-------------------------	-------------

**Durata**

Durata elettrica e numero di cicli	100000
------------------------------------	--------

**Condizioni d'uso**

Temperatura di magazzino/trasporto	-25 - 80 °C
------------------------------------	-------------

**Potenza**

Potenza dissipata totale	0,01 W
--------------------------	--------

**Serie**

Larghezza	9 mm
-----------	------

Profondità	68 mm
------------	-------

**Equipaggiamento**

Numero di contatti INV	0
------------------------	---

Numero di contatti NC	0
-----------------------	---

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------