



MZ522N

Pomoćni kontakt, 1k.o, 1A, 230V pred.mont

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	1 A
----------------	-----

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

Kapacitet

Broj modula	0
-------------	---

Veza

Vrsta kontakata	1NO
Presjek fleksibilnog vodiča	2.5 mm ²
Presjek krutog provodnika	2.5 mm ²

Napon

Nazivni izolacijski napon Ui	690 V
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp	4000 V
Vrsta napajanja	AC

Frekvencija

Frekvencija	40 - 60 Hz
-------------	------------

Izdržljivost

Broj mehaničkih operacija	100000
---------------------------	--------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-25 - 55 °C
-------------------	-------------

Izdržljivost

Električna izdržljivost u broju ciklusa	100000
---	--------

Uvjeti korištenja

Temperatura skladištenja/transporta	-25 - 80 °C
-------------------------------------	-------------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	0,01 W
-----------------------------	--------

Dimenzije

Širina	9 mm
Dubina	68 mm

Oprema

Broj INV kontakata	0
Broj NC kontakata	0

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------