



MZ522N

Pomocný kontakt rychloupev. 1 spín.,1A

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	1 A
-----------------	-----

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

Kapacita

Počet modulů	0
--------------	---

Připojení

Typ kontaktu	1S
Průřez flexibilního vodiče	2.5 mm ²
Průřez plného vodiče	2.5 mm ²

Napětí

Jmenovité izolační napětí	690 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	4000 V
Typ napájecího napětí	AC

Frekvence

Frekvence	40 - 60 Hz
-----------	------------

Trvanlivost

Mechanická životnost v cyklech	100000
--------------------------------	--------

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 55 °C
------------------	-------------

Trvanlivost

Elektrická životnost v počtu cyklů	100000
------------------------------------	--------

Podmínky použití

Skladovací/přepravní teplota	-25 - 80 °C
------------------------------	-------------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	0,01 W
--	--------

Rozměry

Šířka	9 mm
Hloubka	68 mm

Vybavení

Počet kontaktů INV	0
Počet kontaktů NC	0

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano