



MZ522N

**ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 1Κ, 1Α/400V**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Όνομαστικό ρεύμα	1 A
------------------	-----

**Συνδεσιμότητα**

Είδος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
----------------	--------------------

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων	0
-------------------	---

**Σύνδεση**

Είδος επαφών	1NO
Εύκαμπτος αγωγός διατομής	2.5 mm <sup>2</sup>
Διατομή άκαμπτου αγωγού	2.5 mm <sup>2</sup>

**Τάση**

Όνομαστική τάση μόνωσης Ui	690 V
Όνομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp	4000 V
Τύπος τροφοδοσίας τάσης	AC

**Συχνότητα**

Συχνότητα	40 - 60 Hz
-----------	------------

**Αντοχή**

Αριθμός μηχανικών λειτουργιών	100000
-------------------------------	--------

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 - 55 °C
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-25 - 80 °C

**Αντοχή**

Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας	100000
--	--------

**Ισχύς**

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	0,01 W
--	--------

**Διαστάσεις**

Πλάτος	9 mm
Βάθος	68 mm

**Εξοπλισμός**

Αριθμός επαφών INV	0
Αριθμός επαφών NC	0

**Ασφάλεια**

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

**Βιωσιμότητα**

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι