



SPN505

Teleskydd analoganätet

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering	DIN-skena
Nominellt åtdragningsmoment	3,60 - 3,60 Nm

Standarder

Kravklass IEC 61643	T2
---------------------	----

Kapacitet

Antal moduler	1,50
---------------	------

Spänning

Märkdriftspänning Ue	130 - 130 V
Kontinuerlig driftspänning Uc enligt IEC 61643-1	170 V
Spänningsskyddsnivå Up enligt IEC 61643-1	0,60 kV

Dimensioner

Höjd	90 mm
Bredd	27 mm
Djup	65 mm

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 60 °C
------------------	-------------

Utrustning

Med fjärrkontakt	Nej
------------------	-----