



SPN802R

#### Tekniska egenskaper

##### Nätverkskonfiguration

|            |            |
|------------|------------|
| Typ av nät | TT<br>TN-S |
|------------|------------|

##### Utrustning

|                  |    |
|------------------|----|
| Med fjärrkontakt | Ja |
|------------------|----|

##### Standarder

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Kravklass | IEC 61643<br>T1<br>T2 |
|-----------|-----------------------|

##### Kapacitet

|               |   |
|---------------|---|
| Antal moduler | 8 |
|---------------|---|

##### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

##### Elektrisk ström

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Max. urladdningsström (I <sub>max</sub> ) L-N(PEN)/N-PE | 100 kA |
|---------------------------------------------------------|--------|

##### Användningsförhållanden

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Driftstemperatur | -40 - 80 °C |
|------------------|-------------|

##### Dimensioner

|       |          |
|-------|----------|
| Höjd  | 95,2 mm  |
| Bredd | 142,4 mm |
| Djup  | 67 mm    |

##### Kontroller och indikatorer

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Indikeringslampa | Indikering av uttjänt produkt |
|------------------|-------------------------------|