



SPN802R

Tekniska egenskaper

Nätverkskonfiguration

Typ av nät	TT TN-S
------------	------------

Urustning

Med fjärrkontakt	Ja
------------------	----

Standarder

Kravklass	IEC 61643 T1 T2
-----------	-----------------------

Kapacitet

Antal moduler	8
---------------	---

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Elektrisk ström

Max. urladdningsström (I _{max}) L-N(PEN)/N-PE	100 kA
---	--------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 80 °C
------------------	-------------

Dimensioner

Höjd	95,2 mm
Bredd	142,4 mm
Djup	67 mm

Kontroller och indikatorer

Indikeringslampa	Indikering av uttjänt produkt
------------------	-------------------------------