



LF316PV

Cartucho fusible PV 10 x 38 mm 1000V DC 16 A	
Características técnicas	
Fusible	
Características del fusible	gPV
AT_FuseSize	10.3 x 38
Corriente eléctrica	
Corriente nominal asignada	16 A
Potencia	
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	2,70 W
Principales características eléctricas	
Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito Icn AC conforme a IEC60898-1	30 kA
Tensión	
Tipo de alimentación de tensión	CC
Tensión nominal	1000 - 1000 V
Arquitectura	
Curva	C