



EE600



Außenbewegungsmelder 220°/360° mit LED- Strahler, IP55, weiß

Technische Eigenschaften

Erfassung

Erfassungswinkel einstellbar	220 - 360 °
Mit Lichtsensor	Ja

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung	230 V AC
---------------------	----------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Weiss
-------	-------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 40 °C
--------------------	-------------

Bedienelemente und Anzeigen

Verwendbar mit Bewegungsmelder	Ja
--------------------------------	----

Beleuchtung

Helligkeitsmessbereich	5 - 1000 lx
------------------------	-------------

Erfassung

Erfassungswinkel horizontal	360 - 360
-----------------------------	-----------

Beleuchtung

Lichtstrom	3400 lm
------------	---------

Werkstoff

Werkstoff	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Polycarbonat (PC)
RAL Nummer	9010

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja