



3315437003



## High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss K.5 Alu

### Technische Eigenschaften

#### Anschluss

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Anschluss-/Steckertyp | HDMI |
| Anzahl der Anschlüsse | 1    |

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 85 Hz |
|----------|------------|

#### Werkstoff

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Farbe      | Aluminium            |
| RAL Nummer | 9006                 |
| Glanzgrad  | Matt                 |
| Werkstoff  | Metall<br>Kunststoff |
| Oberfläche | Lackiert             |

#### Abmessungen

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Höhe                        | 71 mm    |
| Breite                      | 71 mm    |
| Tiefe                       | 28,30 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 18 mm    |
| Einbautiefe                 | 41 mm    |

#### Konnektivität

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

#### Ausstattung

|                 |      |
|-----------------|------|
| Geschirmt       | Ja   |
| Mit Staubschutz | Nein |

#### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

#### Texte

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Auslass             | Mit Geradeauslass      |
| Beschriftung        | Ohne Beschriftungsfeld |
| Tragplatte/Tragring | Mit Tragring           |

#### Geeignet für

|            |  |
|------------|--|
| Berker K.x |  |
|------------|--|

#### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |