



6765777109

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel, SLK, K.1 polarweiß glänzend

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

Einbautiefe 32 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität

Anschlussart Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung
Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schutzkontaktstift

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Zufallender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Kapazität

Anzahl Module 1

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Stoßfestigkeit IK IK05

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Texte

Aufdruck Mit Aufdruck

Abdeckung Zentralplatte

Texte

Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen

Geeignet für

K.x

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja