



3315402089



#### VGA Steckdose R.1/R.3 polarweiß, glänzend

##### Technische Eigenschaften

###### Anschluss

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Anschluss-/Steckertyp | VGA |
| Anzahl der Anschlüsse | 1   |

###### Frequenz

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Frequenzbereich Video | 160 MHz |
|-----------------------|---------|

###### Werkstoff

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Farbe      | Polarweiß            |
| RAL Nummer | 9010                 |
| Glanzgrad  | Glänzend             |
| Werkstoff  | Metall<br>Kunststoff |
| Oberfläche | Unbehandelt          |

###### Abmessungen

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Höhe                        | 71 mm    |
| Breite                      | 71 mm    |
| Tiefe                       | 23,50 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 14 mm    |
| Einbautiefe                 | 12 mm    |

###### Konnektivität

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

###### Ausstattung

|                 |      |
|-----------------|------|
| Geschirmt       | Ja   |
| Mit Staubschutz | Nein |

###### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

###### Texte

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Auslass             | Mit Geradeauslass      |
| Beschriftung        | Ohne Beschriftungsfeld |
| Tragplatte/Tragring | Mit Tragring           |

###### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |