



6765106089



### Steckdose mit Schutzkontaktstift und LED-Orientierungslicht Q.x polarweiß, samt

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

##### Spannung

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

##### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Samt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

#### Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe	32 mm

#### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

#### Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
Montageart	Schraubbefestigung Krallenbefestigung

#### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schutzkontaktstift
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

#### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

#### Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

#### Bedienelemente und Anzeigen

Art der Beleuchtung für die Installationsgeräte	Integrierte Orientierungsleuchte
---	----------------------------------

#### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

#### Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Ja
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

#### Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte

**Texte**

Beleuchtung	Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht
Verdrahtung	Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen

**Geeignet für**

Berker Q.x

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform

Ja