



6768777103

Steckdose m. Schutzkontaktstift, Klappdeckel u. erhöhtem Berührungsschutz K.5 Alu

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Aluminium
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	Eloxiert

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm
Einbautiefe	31,20 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
-----------------------	-------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität

Anschlussart	Steckanschluss
Montageart	Schraubbefestigung Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schutzkontaktstift
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Zufallender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden
------------------	---

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Texte	
Aufdruck	Mit Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Steckklemme

Geeignet für	
Berker K.x	

Nachhaltigkeit	
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja