



6768777104

## Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel K.5 Edelstahl Rostfrei

### Technische Eigenschaften

#### Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

#### Spannung

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 250 V       |
| Nennspannung | 250 - 250 V |

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Werkstoff

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Farbe      | Edelstahl           |
| RAL Nummer | 9022                |
| Glanzgrad  | Matt                |
| Werkstoff  | Metall<br>Edelstahl |

#### Abmessungen

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Höhe                        | 71 mm    |
| Breite                      | 71 mm    |
| Anzahl Einheiten            | 1        |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 35 mm    |
| Einbautiefe                 | 31,20 mm |

#### Anschluss

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Steckklemme |
|-----------------------|-------------|

#### Installation, Montage

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

#### Konnektivität

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Anschlussart | Steckanschluss                           |
| Montageart   | Schraubbefestigung<br>Krallenbefestigung |

#### Ausstattung

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | Schutzkontaktstift |
| Verdreher Zentraleinsatz        | Nein               |
| Mit Klappdeckel                 | Ja                 |
| Mit Schutzleiterkontakt rund    | Ja                 |
| Mit Signallampe                 | Nein               |
| Mit Schloss                     | Nein               |

#### Zubehör

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

#### Abdeckung, Tür

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Deckelausführung | Zufälliger Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden |
|------------------|--------------------------------------------------------------|

#### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

#### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz  | Ja   |
| Stoßfestigkeit IK              | IK07 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |

#### Funktionen

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | Nein |

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| <b>Texte</b> |                           |
| Aufdruck     | Mit Aufdruck              |
| Abdeckung    | Zentralplatte             |
| Schutz       | Erhöhter Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit Steckklemme           |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Geeignet für</b> |  |
| Berker K.x          |  |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| <b>Nachhaltigkeit</b> |    |
| RoHS-konform          | Ja |