



3315417003



VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen K.5 Alu

Technische Eigenschaften

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	VGA
Leiterquerschnitt	1,50 - 1,50 mm ²
Anzahl der Anschlüsse	1

Frequenz

Frequenzbereich Video	160 MHz
-----------------------	---------

Werkstoff

Farbe	Aluminium
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Lackiert

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	23,50 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	13 mm

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Geschirmt	Ja
Mit Staubschutz	Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

Texte

Auslass	Mit Geradeauslass
Beschriftung	Ohne Beschriftungsfeld
Tragplatte/Tragring	Mit Tragring

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----