



3315320002

3 x Cinch/S-Video Steckdose Arsys weiß, glänzend

Technische Eigenschaften

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	XLR
Anzahl der Anschlüsse	4

Frequenz

Frequenzbereich Video	160 MHz
Tonfrequenz	20 - 20 Hz

Werkstoff

Farbe	Weiß
RAL Nummer	1013
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	38 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	28 mm

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Geschirmt	Ja
Mit Staubschutz	Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK02

Texte

Auslass	Mit Geradeauslass
Beschriftung	Ohne Beschriftungsfeld
Tragplatte/Tragring	Mit Tragring

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja