



6765109011

**Steckdose m. Schutzko.-Stift u. LED-Orientierungslicht Arsys hellbronze,lackiert**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Hellbronze
RAL Nummer	3012
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert

**Abmessungen**

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Einbautiefe	32 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Konnektivität**

Anschlussart	Schraubanschluss
Montageart	Schraubbefestigung Krallenbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schutzkontaktstift
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzeleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Kapazität**

Anzahl Module	1
---------------	---

**Bedienelemente und Anzeigen**

Art der Beleuchtung für die Installationsgeräte	Integrierte Orientierungsleuchte
---	----------------------------------

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Ja
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Beleuchtung	Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht

# Produktdatenblatt

## 6765109011

---

<b>Texte</b>	
Verdrahtung	Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung
Schutz	Erhöhter Berührungsenschutz
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen