



3315399011

USB/3,5 mm Audio Steckdose Arsys hellbronze, lackiert

Technische Eigenschaften

Anschluss

| | |
|-----------------------|-----|
| Anschluss-/Steckertyp | USB |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |

Frequenz

| | |
|-------------|------------|
| Tonfrequenz | 20 - 20 Hz |
|-------------|------------|

Werkstoff

| | |
|------------|----------------------|
| Farbe | Hellbronze |
| RAL Nummer | 3012 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Metall Kunststoff |
| Oberfläche | Lackiert |

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|----------|
| Höhe | 71 mm |
| Breite | 71 mm |
| Tiefe | 36,40 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 28 mm |
| Einbautiefe | 24,90 mm |

Konnektivität

| | |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

Ausstattung

| | |
|-----------------|------|
| Geschirmt | Ja |
| Mit Staubschutz | Nein |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

Texte

| | |
|---------------------|------------------------|
| Auslass | Mit Geradeauslass |
| Beschriftung | Ohne Beschriftungsfeld |
| Tragplatte/Tragring | Mit Tragring |