




75441249



IP20



## Objekt-Temperaturregler mit Tasterschnittstelle Arsys polarweiß, glänzend

### Technische Eigenschaften

#### Elektrischer Strom

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Stromaufnahme Bus Datentransfer | 7,50 mA |
|---------------------------------|---------|

#### Funktionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Parallel Betrieb möglich | Nein |
| Mit Vor-Ort Bedienung    | Nein |

#### Werkstoff

|            |           |
|------------|-----------|
| Farbe      | Polarweiß |
| RAL Nummer | 9010      |

#### Abmessungen

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Abmessungen                 | 70.80 x 70.80 mm |
| Einbautiefe                 | 22,70 mm         |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 26 mm            |

#### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

#### Einsatzbedingungen

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Betriebstemperatur     | -5 - 45 °C |
| Energieeffizienzklasse | IV (2%)    |

#### Spannung

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Betriebsspannung über Bus | 21 - 32 V |
|---------------------------|-----------|

#### Texte

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Ohne Spreizkrallen |
|------------|--------------------|

#### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |