



75441144



## Temperaturregler mit Tasterschnittstelle Arsys hellbronze, lackiert

### Technische Eigenschaften

#### Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer	10 mA
---------------------------------	-------

#### Funktionen

Parallel Betrieb möglich	Ja
Mit Vor-Ort Bedienung	Ja

#### Werkstoff

Farbe	Hellbronze
RAL Nummer	3012

#### Abmessungen

Abmessungen	70.80 x 70.80 mm
Einbautiefe	22,90 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	26 mm

#### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
Energieeffizienzklasse	IV (2%)

#### Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
---------------------------	-----------

#### Texte

Montageart	Ohne Spreizkrallen
------------	--------------------