



KBN480

Sabirnica, izolirana, 4P 35mm² za SPA180

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	28,30 mm
Širina	149 mm
Dubina	12 mm

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža na kopčanje
---------------	---------------------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-40 - 85 °C
-------------------	-------------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Napon

Maksimalni kontinuirani radni napon Uc DC IEC 61643	690 V
---	-------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da