



Tehničke karakteristike

Visina	28,30 mm
Širina	149 mm
Dubina	12 mm

Vrsta montaže	Snapp-on montaža
---------------	------------------

Radna temperatura	-40 - 85 °C
-------------------	-------------

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Maksimalni kontinuirani radni napon U_c DC IEC 61643	690 V
--	-------

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Uskladeno sa REACH	Da
Uskladeno sa RoHS	Da