



KBN480

Připojnice TN-S, 4pólová uzemňovací, 35 mm<sup>2</sup> pro 4 ks SPA180

#### Technické vlastnosti

##### Rozměry

|         |          |
|---------|----------|
| Výška   | 28,30 mm |
| Šířka   | 149 mm   |
| Hloubka | 12 mm    |

##### Konektivita

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| Druh montáže | Přípevnění pomocí zacvakávacího mechanismu |
|--------------|--------------------------------------------|

##### Podmínky použití

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -40 - 85 °C |
|------------------|-------------|

##### Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Napětí

|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Maximální trvalé provozní napětí U <sub>c</sub> DC IEC 61643 | 690 V |
|--------------------------------------------------------------|-------|

##### Bezpečnost

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stupeň krytí IP | IP20 |
|-----------------|------|

##### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |