



REN009X



**Module d'appel 1 bouton poussoir rond avec affichage LED**

**Caractéristiques techniques**

**Matière**

Couleur	Acier inoxydable
Matière	Métal
Matériau bouton poussoir d'appel	Acier inoxydable
Finition	Mat

**Dimensions**

Dimensions	120 x 120 mm
Hauteur	120 mm
Largeur	120 mm

**Raccordement**

Section du conducteur	0 - 0 mm <sup>2</sup>
-----------------------	-----------------------

**Commandes et indicateurs**

Nombre de boutons d'appels	1
----------------------------	---

**Fonctions**

Fonction	Sonnerie
----------	----------

**Réglages**

Nombre d'utilisateurs	1
-----------------------	---

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-20 - 55 °C
------------------------	-------------