




28828989

Technické vlastnosti

Odolnost

Impedance 4 Ω

Frekvence

Frekvence 170 - 18000 Hz

Rozměry

Vestavěná hloubka 35 mm

Materiál

Barva Polární bílá

Povrchová úprava Lesklý

Povrch Neošetřený

Výkon

Hudební zatížitelnost 4 W

Texty

Způsob montáže Bez rozpěrných příchytek

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano