



28827009

JORDFEILAUTOMAT 2P 2-MOD 20A C 30MA A OBS! utgått

Tekniska egenskaper

Resistans

Impedans	4 Ω
----------	------------

Frekvens

Frekvens	170 - 18000 Hz
----------	----------------

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	35 mm
----------------	-------

Material

Färg	Vit
------	-----

Ytbehandling	Blank
--------------	-------

Behandling	Obehandlad
------------	------------

Ström

Musikeffekthantering	4 W
----------------------	-----

Text

Utförande	Utan klor
-----------	-----------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----