




28829909

Características técnicas

Resistência

Impedância	4 Ω
------------	------------

Frequência

Frequência	170 - 18000 Hz
------------	----------------

Dimensões

Profundidade da montagem	35 mm
--------------------------	-------

Materiais

Cor	Branco
-----	--------

Acabamento	Mate
------------	------

Tratamento	Sem tratamento
------------	----------------

Potência

Manuseamento de potência musical	4 W
----------------------------------	-----

Texto

Modo de instalação	Sem garras de expansão
--------------------	------------------------

Sustentabilidade

RECh - livre de SVHC	Sim
----------------------	-----