




28829909

#### Technické vlastnosti

##### Odolnost

|           |            |
|-----------|------------|
| Impedance | 4 $\Omega$ |
|-----------|------------|

##### Frekvence

|           |                |
|-----------|----------------|
| Frekvence | 170 - 18000 Hz |
|-----------|----------------|

##### Rozměry

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Vestavěná hloubka | 35 mm |
|-------------------|-------|

##### Materiál

|       |              |
|-------|--------------|
| Barva | Polární bílá |
|-------|--------------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Povrchová úprava | Matná |
|------------------|-------|

|        |            |
|--------|------------|
| Povrch | Neošetřený |
|--------|------------|

##### Výkon

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Hudební zatížitelnost | 4 W |
|-----------------------|-----|

##### Texty

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Způsob montáže | Bez rozpěrných příchytek |
|----------------|--------------------------|

##### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
|-----------------------------|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|