




28826084

Luidspreker berker Q.1/Q.3/Q.7 aluminium mat, gelakt

Technische eigenschappen

Weerstand

Impedantie 4 Ω

Frequentie

Frequentie 170 - 18000 Hz

Afmetingen

Inbouwdiepte 35 mm

Materiaal

Kleur Aluminium

Afwerking oppervlakte Softfinish

Oppervlakte behandeling Gelakt

Vermogen

Muziekvermogen 4 W

Teksten

Montagewijze Zonder spreidklemmen

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja