




28826084

Reproduktor vestavný, Q.x, stříbrná sametová

Technické vlastnosti

Odolnost

Impedance 4 Ω

Frekvence

Frekvence 170 - 18000 Hz

Rozměry

Vestavěná hloubka 35 mm

Materiál

Barva Hliník

Povrchová úprava Sametový

Povrch Lakované

Výkon

Hudební zatížitelnost 4 W

Texty

Způsob montáže Bez rozpěrných přichytek

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano