




28826084

Reproduktor vestavný, Q.x, stříbrná sametová

Technické vlastnosti

Odolnost

Impedance	4 Ω
-----------	------------

Frekvence

Frekvence	170 - 18000 Hz
-----------	----------------

Rozměry

Vestavěná hloubka	35 mm
-------------------	-------

Materiál

Barva	Hliník
-------	--------

Povrchová úprava	Sametový
------------------	----------

Povrch	Lakované
--------	----------

Výkon

Hudební zatížitelnost	4 W
-----------------------	-----

Texty

Způsob montáže	Bez rozpěrných přichytek
----------------	--------------------------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
-----------------------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----