



28827004

Luidspreker berker K.5 edelstaal, gelakt

Technische eigenschappen

Weerstand

Impedantie 4 Ω

Frequentie

Frequentie 170 - 18000 Hz

Afmetingen

Inbouwdiepte 35 mm

Materiaal

Kleur RVS

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal RVS

Oppervlakte behandeling Gelakt

Vermogen

Muziekvermogen 4 W

Teksten

Montagewijze Zonder spreidklemmen

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja