



28827004

Technické vlastnosti

Odolnost

Impedance	4 Ω
-----------	------------

Frekvence

Frekvence	170 - 18000 Hz
-----------	----------------

Rozměry

Vestavěná hloubka	35 mm
-------------------	-------

Materiál

Barva	Nerezová ocel
-------	---------------

Povrchová úprava	Matná
------------------	-------

Materiál	Nerezová ocel
----------	---------------

Povrch	Lakované
--------	----------

Výkon

Hudební zatížitelnost	4 W
-----------------------	-----

Texty

Způsob montáže	Bez rozpěrných příchytok
----------------	--------------------------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
-----------------------------	-----