



28827003

Reproduktor vestavný, K.5, alu mat, lak.

Technické vlastnosti

Frekvence

Frekvence	170 - 18000 Hz
-----------	----------------

Materiál

Barva	Hliník
-------	--------

Materiál	Hliník
----------	--------

Povrch	Lakované
--------	----------

Povrchová úprava	Matný
------------------	-------

Odolnost

Impedance	4 Ω
-----------	-----

Rozměry

Vestavěná hloubka	35 mm
-------------------	-------

Texty

Způsob montáže	Bez rozpěrných příchyték
----------------	--------------------------

Výkon

Hudební zatížitelnost	4 W
-----------------------	-----

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
-----------------------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----