




KBN381

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	59 mm
Šířka	141 mm
Hloubka	5 mm

Konektivita

Druh montáže	Přípevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
--------------	--

Podmínky použití

Provozní teplota	-40 - 85 °C
------------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Napětí

Maximální trvalé provozní napětí U _c DC IEC 61643	690 V
--	-------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano