



KBN380

### Barre de pontage 3P 35mm<sup>2</sup> pour SPA180

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	28,30 mm
Largeur	114 mm
Profondeur	12 mm

##### Connectivité

Type de montage	Fixation par encliquetage
-----------------	---------------------------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 85 °C
------------------------	-------------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Tension

Tension maximale en régime permanent U <sub>c,DC</sub> IEC 61643	690 V
--	-------

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

##### Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui