



KBN380

Barre de pontage 3P 35mm<sup>2</sup> pour SPA180

Caractéristiques techniques

Dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Hauteur    | 28,30 mm |
| Largeur    | 114 mm   |
| Profondeur | 12 mm    |

Connectivité

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Type de montage | Fixation par encliquetage |
|-----------------|---------------------------|

Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -40 - 85 °C |
|------------------------|-------------|

Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Tension

|                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Tension maximale en régime permanent U <sub>c</sub> DC IEC 61643 | 690 V |
|------------------------------------------------------------------|-------|

Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP20 |
|---------------------------|------|

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |