



KBN380

SPD Szyna grzebieniowa pozioma uziemiająca 3P TN-C 3+0 do SPA180

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	28,30 mm
Szerokość	114 mm
Głębokość	12 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie na zatrzask
----------------	-----------------------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 85 °C
-------------------------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Napięcie

Max. ciągłe napięcie robocze UC DC IEC 61643	690 V
--	-------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak