

Toma SCHUKO completa, R.x, blanco polar

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

Materiales

Colour	Blanco polar
Código RAL	9010
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento

Dimensiones

Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	43 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	31 mm

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje de garra Conexión con tornillos
-----------------	--

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	SCHUKO
Inserto central girado	No
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No

Accesorios

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	Sí
Índice de protección IP	IP20

Funciones

Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No

Texto

Inscripción	Sin inscripción
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental
Tipo de conexión	Con terminales atornillados

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme con RoHS	Sí