



6319701606



Hörnbox timer + 1-vägsuttag 1500W, 6 A, Antracit, S.1

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström 6 A

Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

Material

Färg Antracit

Ytbehandling Matt

Material Termoplast

Behandling Obehandlad

Dimensioner

Höjd 80 mm

Bredd 150 mm

Djup 90 mm

Inbyggnadsdjup infällda lådor 0 mm

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp Snabbanslutningar

Installation, montering

Montering Utanpåliggande montering

Anslutning

Anslutningstyp Plug-in anslutning

Typ av montering Skruvmontering

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag Schuko - Jordade

Roterad centralinsats Nej

Med gångjärnslock Nej

Med rund skyddsjordstift Nej

Med signallampa Nej

Med lås Nej

Tillbehör

Har märksfält Nej

Kapacitet

Antal moduler 2

Säkerhet

Petskyddad Ja

Slagtålighet IK IK02

Kapslingsklass (IP) IP20

Funktioner

Med orienteringsbelysning Nej

Med funktionsbelysning Nej

Identifiering

Med tryck/prägling Nej

Text

Täcklock Kompletta kapsling

Avsäkring Petskydd

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse Ja