



6330380809



Strömställare D-trapp, komplett med ram, Vit, S.1, insats med klor

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering Infälld montering

Material

Färg Vit

RAL-kod 9010

Ytbehandling Matt

Material Termoplast

Behandling Obehandlad

Identifiering

Sammansättning Insats med täckbricka

Anslutning

Typ av montering Klor
Skruvanslutning

Kontroller och indikatorer

Antal knappar 2

Dimensioner

Dimensioner 90 x 90 mm

Inbyggnadsdjup 31 mm

Inbyggnadsdjup infällda lådor 35 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Elektrisk ström

Märkström 10 A

Text

Brytare läge Omkopplare/växlande kontakt

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse Ja