



6765117004

STD m. Erdstift, Schraub-Liftkl., EHBS, Klappd., Schloss, K.5, edelstahl

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
RAL Nummer	9022
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Edelstahl Thermoplast
Oberfläche	Lackiert

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	53 mm
Tiefe	71 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	31 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
Montageart	Klemmbefestigung Schraubanschluss

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schutzkontaktstift
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Ja

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen