



6350351909



Tryckknapp (återfj strömst) Kron, 10 A, komplett med ram, Vit, S.1, med klor

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Monmentan kontaktström 10 A

Arkitektur

Styr/manöverelement Dubbelvippa

Material

Färg Vit

Ytbehandling Matt

Material Termoplast

Behandling Obehandlad

Transparent Nej

Dimensioner

Höjd 80 mm

Bredd 80 mm

Djup 50 mm

Inbyggnadsdjup infällda lådor 35 mm

Installation, montering

Montering Infälld montering

Kontroller och indikatorer

Antal knappar 2

Med kontakt för återkopplingssignal Nej

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Slagtålig het IK IK05

Tillbehör

Har märksfält Nej

Lämplig för

S.x/B.x

Hållbarhet

Halogenfri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja