



6768118982



## B.Kwadrat Gniazdo z uziemieniem z pokrywą i zamkiem, kremowy połysk

### Właściwości techniczne

#### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

#### Napięcie

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 250 V       |
| Napięcie znamionowe | 250 - 250 V |

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Materiały

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Biały                    |
| Kod RAL                 | 1013                     |
| Wykończenie powierzchni | Połysk                   |
| Materiał                | Tworzywo termoplastyczne |
| Obróbka                 | Stan surowy              |

#### Wymiary

|           |       |
|-----------|-------|
| Wysokość  | 71 mm |
| Szerokość | 53 mm |
| Głębokość | 71 mm |

#### Rodzaj połączenia

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Typ złącza/wtyku | Zacisk wtyczki |
|------------------|----------------|

#### Instalacja, montaż

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

#### Łączność

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| Typ połączenia | Połączenie wtykowe                               |
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe<br>Mocowanie za pomocą pazurów |

#### Sprzęt

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo                 | Z bolcem uziemiającym |
| Obrócona wkładka centralna               | Nie                   |
| Z pokrywą uchylną                        | Tak                   |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Tak                   |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie                   |
| Z zamkiem                                | Tak                   |

#### Akcesoria

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

#### Pokrywa, drzwi

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Typ pokrywy | Samozamykająca się pokrywa na zawiasach |
|-------------|-----------------------------------------|

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi    | Tak  |
| Odporność na uderzenie IK          | IK05 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |

#### Funkcje

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Z oświetleniem ewakuacyjnym | Nie |
| Z oświetleniem funkcyjnym   | Nie |

---

**Dodatkowe informacje**

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Nadruk         | Bez nadruku                    |
| Oslona         | Oslona centralna               |
| Ochrona        | Bez zwiększonej ochrony styków |
| Typ połączenia | Z zaciskami wtykowymi          |

---

**Odpowiednie do**

|            |
|------------|
| Berker B.x |
|------------|

---

**Zrównoważony rozwój**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|